

# 防毒マスク

## ■ 低濃度ガス用

### 直結式小型吸収缶

●各種直結式小型吸収缶をご用意しております。作業環境に適した吸収缶をお選びください。

#### G37S1吸収缶【有機ガス用】 国家検定合格 第TN275号



- 防じんフィルタ内蔵（区分S1：捕集効率80%以上）
- 破過時間150分以上（国家検定50分以上）
- チッパーの利用可能（商品名：37チッパー）
- 塗装チッパーの利用可能（商品名：37塗装チッパー）

#### G37S2吸収缶【有機ガス用】 国家検定合格 第TN467号



- 防じんフィルタ内蔵（区分S2：捕集効率95%以上）
- 破過時間150分以上（国家検定50分以上）
- チッパーの利用可能（商品名：37チッパー）
- 塗装チッパーの利用可能（商品名：37塗装チッパー）

#### G36-03吸収缶【有機ガス用】 国家検定合格 第TN557号



- 破過時間210分以上
- フィットチェックが容易

#### G38S1(エコ吸収缶)【有機ガス用】 国家検定合格 第TN293号



- 吸収缶の缶体に紙を副原料として利用した「リーゲンベレット」\*1を採用しました。
- 「リーゲンベレット」は焼却時\*2のCO<sub>2</sub>発生量が減少します。
- 防じんフィルタ内蔵（区分S1：捕集効率80%以上）
- 塗装チッパーの利用可能（商品名：37塗装チッパー）

\*1リーゲンベレットは高六商事㈱の商品です。  
\*2使用済み吸収缶の廃棄方法については、当該地区の処理業者にご確認ください。

#### G43S2吸収缶【有機ガス用/酸性ガス用】 国家検定合格 第TN558号



- 1つの吸収缶で有機ガスと酸性ガスに対応。
- 防じんフィルタ内蔵（区分S2：捕集効率95%以上）
- 破過時間：有機ガス 50分以上（国家検定50分以上）
- 破過時間：酸性ガス 260分以上（JIS規格80分以上）
- チッパーの利用可能（商品名：37チッパー）
- 塗装チッパーの利用可能（商品名：37塗装チッパー）

#### G46吸収缶【アンモニア用】 国家検定合格 第TN338号



- 破過時間140分以上
- フィットチェックが容易