

3M

防毒マスク7700シリーズ

(直結式小型・国家検定合格品)

軽量・小型・簡単着脱! シングルタイプ防毒マスク 7700シリーズ新登場!!

面体はスモール、ミディアム、ラージの3サイズをご用意しています。



高いフィットを発揮するデザイン
顔の微妙な凹凸にも漏れ込みを軽減



クイックロック方式採用
1/4回転させるだけの簡単・確実着脱



のれん型排気弁採用
呼気をスムーズに排出し、呼吸がラク



有機ガス用吸収缶
作業時間に合わせて選べる2タイプ



コンビネーション用吸収缶
有機ガス/ハロゲンガス/亜硫酸ガス/酸性ガス対応



7700用ろ過材
すべての吸収缶に装着可能

吸収缶には有機ガス用2タイプとコンビネーション用をラインアップ。
それぞれにS1グレードのろ過材の装着が可能です。

<3M> 防毒マスク 7700 シリーズの特長 / 性能

面体の特長 (スモール、ミディアム、ラージ)

小型・軽量・簡単着脱で、しかも無金属。3サイズをラインアップ。
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理加工を施した
シリコン製面体は、皮膚への刺激も少なく安心して装着できます。

面体の性能

7700J	吸気抵抗 (Pa)		排気抵抗 (Pa)		重量 (g)	
	性能	平均実測値	性能	平均実測値	性能	平均実測値
スモール	50以下	5	80以下	33	125以下	114
ミディアム	50以下	5	80以下	34	125以下	116
ラージ	50以下	5	80以下	35	125以下	118



吸収缶の特長

1/4回転まわすだけで簡単・確実に着脱できるクイックロック方式を採用。有機ガス用吸収缶とコンビネーション吸収缶の2タイプをラインアップ。すべての吸収缶にS1グレードろ過材が装着できます。未開封時には最長5年間の保存が可能です。

有機ガス用吸収缶



有機ガス用吸収缶の性能

※試験ガスはいずれも「シクロヘキサン」を使用


有機ガス用	通気抵抗 (Pa)		除毒能力 (分)		重量 (g)	
	性能	平均実測値	性能	平均実測値	性能	平均実測値
7001J-55	220以下	99	50以上	138	65以下	60
7001J-100	220以下	109	50以上	260	90以下	84

コンビネーション用吸収缶



コンビネーション用吸収缶の性能

コンビネーション用 7007J	通気抵抗 (Pa)		除毒能力 (分)		重量 (g)	
	性能	平均実測値	性能	平均実測値	性能	平均実測値
有機ガス	220以下	99	50以上	186	100以下	93
亜硫酸ガス	220以下	99	35以上	83	100以下	93
ハロゲンガス	220以下	99	40以上	528	100以下	93



有機ガス用吸収缶及びコンビネーション用吸収缶に装着可能な
S1グレードのろ過材。
吸収缶に取り付けた場合、粒子捕集効率80%以上となり、
平均実測値は96%以上の性能を誇ります。



<3M>は、3M社の商標です。

製品の詳細は、
当社ウェブサイトをご覧ください。

<http://www.mmm.co.jp/ohesd/>

お問い合わせはカスタマーコールセンター
ナビダイヤル **0570-011-321**
受付時間/8:45~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは、全国どこからでも市内料金でご利用いただけます。

スリーエム ヘルスケア株式会社
安全衛生製品事業部
本社 〒158-8583 東京都世田谷区玉川台 2-33-1

人がいる。夢がある。

3M